

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



CAVITRON® SELECT™ SPS™

CAVITRON SELECT

Напруга	100—240 В змінного струму. 30 В постійного струму +/-5%
Сила струму	2А постійного струму
Частота	50/60 Гц
Тиск води	20—40 фунт на квадратний дюйм (138—275кПа)
Витрата води	Мінімальне налаштування (проти годинникової стрілки) 0—15 мл/хв Максимальне налаштування (за годинниковою стрілкою) > 45 мл/хв
Вага	425 г
Розміри	Висота 6 см Ширина 8 см Глибина 19 см Кабель наконечника .. 1,8 м Кабель педалі 1,8 м Кабель живлення 2,0 м Шланг лінії подачі води .. 2,4 м
Нижній перемикач	Не для роботи в операційних. Захист Класу IPX 1

РЕЗЕРВУАРНА СИСТЕМА С НАСОСОМ

Напруга	30 В постійного струму +/-5%
Тиск насоса	103—131 кПа
Швидкість потоку	40 мл/хв
Вага	513 г
Розміри	Висота 10,2 см Ширина 8,4 см Довжина 30 см
Умови навколишнього середовища при роботі:	Температура 15—40°C Відносна вологість 30%—75% (без конденсації)
Умови зберігання та транспортування	Температура 0—70°C Відносна вологість 10%—95% (без конденсації) Атмосферний тиск 500—1060 гПа
Класифікації	Тип захисту від ураження електричним струмом Клас 1 Ступінь захисту від ураження електричним струмом Тип В Ступінь захисту від несприятливого впливу води Звичайний Режим експлуатації Безперервний Ступінь безпечності у присутності суміші Не призначене для використання легкозаймистих анестетиків з повітрям, в присутності легкозаймистих киснем або закисом азоту анестетиків або кисню Відповідно до Директиви з медичних пристроїв IIA (правило 9)